

Garant**Menetmetsző, M: M2,6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140400 M2,6
GTIN	4045197083463
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált;** homlokszög kb. 15°. Régi DIN profillal

Műszaki leírás

Emelkedés	0,45 mm
Magasság	5 mm
Külső Ø	16 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M2,6
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		