

Garant**Menetmetsző balmenet, M – LH: M24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140620 M24
GTIN	4045197083746
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.

1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész. kétoldali terelőélel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében.

Műszaki leírás

Magasság	22 mm
Emelkedés	3 mm
Külső Ø	55 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M24
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	EN 22568
Vágásirány	balra
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		