

Garant**Mikro-kenőrendszer, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130100 S
GTIN	4045197275905
Árucikk kategória	11F

Leírás**Kivitel:**

Stabil rozsdamentes acél ház 3 kamrás nyomórendszerrel a kenőanyag pontos adagolásához.

Előny:

- **Nagyon egyszerűen kezelhető.**
- **Nincs többé körülményes és pontatlan kézi kenés.**
- **Nagy folyamatbiztonság és hosszabb szerszám élettartam.**

Felhasználás:

A **megmunkálóközponton vízszintesen és függőlegesen** alkalmazható. Alkalmas minden menetvágó olajhoz 570 mm²/s viszkozitásig (lásd a 084210 és 084220 cikkszámokat). Az olaj mechanikusan-hidraulikusan pontosan oszlik el a magfurat falán. A nagyon kis **mennyiségű olaj** optimális felhasználása a **mikro-kenőrendszer** segítségével megakadályozza az emulzió összetételére gyakorolt negatív hatást. Ezáltal megtakarítható a jóval drágább, magas olajtartalmú emulzióra való átváltás, mely a menetvágás során a biztonságos megmunkálási folyamathoz szükséges.

Tartalom:

Mikro-kenőrendszer, S típusú főhengere, 1–1 átmenő és zsákfurat fúvókával, feltöltő fecskendő.

Figyelem:

- **Tartozékokat és alkatrészeket lásd az alkatrészlistában.**

Műszaki leírás

Ház hossza fúvókával L ₂	100 mm
Szár Ø D _s (-0,02 / -0,05 mm)	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Termék fajtája	Mikro-kenőrendszer

Tartozék

Nagy teljesítményű vágóolaj, sűrű, klórmentes DAR 50 Visco Tartalom 5 l	084220 5
Gyűrűtoldal a DL mikro-elosztóhoz Típus M30	130104 M30
Visszacsapó szelep Típus RSV	130105 RSV
Mikro-kenőrendszer tartozékok / pótalkatrészek Típus DL	130102 DL
Gyűrűtoldal a DL mikro-elosztóhoz Típus M20	130104 M20
Fő henger, rövid kivitel Típus XL	130103 XL
Nagy teljesítményű vágóolaj, klórmentes Alpha 93 Tartalom 5 l	084210 5
Fő henger, rövid kivitel Típus S	130103 S
Nagy teljesítményű vágóolaj, sűrű, klórmentes DAR 50 Visco Tartalom 20 l	084220 20
Mikro-kenőrendszer tartozékok / pótalkatrészek Típus GL	130102 GL
Nagy teljesítményű vágóolaj, klórmentes Alpha 93 Tartalom 20 l	084210 20