

**Garant****Menetmetsző balmenet, M – LH: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140620 M3
GTIN	4045197083623
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.

**1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész. kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében.

**Műszaki leírás**

Emelkedés	0,5 mm
Magasság	5 mm
Külső Ø	20 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M3
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	EN 22568
Vágásirány	balra
Termék fajtája	Menetmetsző

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		