



HM fűrészlap, Típus: 165T40



Rendelési adatok

Rendelés száma	078212 165T40
GTIN	4002395369737
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

PTFE bevonat (teflon): csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágásokhoz. Véd a korrózió és gyanta felgyülemleése ellen. Lézervágott vibráció hasítékok: a csekélyebb vibráció és precízebb vágások érdekében. A hasítékok poliuretánnal vannak töltve és ütéscsillapítóként működnek azáltal, hogy a vibrációk nem jutnak el a keményfém fogakig. Kiváló minőségű lézervágott acél: pontos vágásokat garantál. Kobalttal bevont keményfém fogak: tovább maradnak élesek és tisztábbak a vágások. Akkus szerszámokhoz optimalizálva, extra vékony vágási szélesség a hosszú működési idő érdekében akkumulátor feltöltésenként. Minden fafajta: lágy-/keményfa, rétegelt lemez, bevonatos lapok, melamin, MDF. Standard fűrészlapok teflonbevonat és vibráció hasítékok nélkül.

Műszaki leírás

Furat Ø	15,87 mm
Fogak száma	40
Alkalmas anyagok	fa
Lap Ø D	165 mm

Termék fajtája

Körfűrész lap