

Garant**Kerámia csiszolótestek Henger (kúpos), durva, Típus: 1020CA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501530 1020CA
GTIN	4062406372743
Árucikk kategória	58F

Leírás**Kivitel:**

A **kerámia csiszolótestek** (kerámia kötésű korund csiszolószemcse) a **legtöbbet használt súrlódó csiszolótestek** és **univerzálisan használhatóak**. **Nagyon nagy sűrűség** és **csiszoló hatás**.

Nagy teljesítményű kivitel **rövid megmunkálási időhöz**. Csekély önsúrlódás, hosszú élettartam.

Felhasználás:

Acél, nemesacél és más **acélötvözet** élek **gyors sorjázásához, lekerekítéséhez** és a **polírozás előtti lépéshez**. Műanyag és színes- és könnyűfémek durva megmunkálásához is alkalmas annak veszélyével, hogy a csiszolótestek gyorsabban eltömődnek és csökken a csiszolóhatás.

Hengeres (kúpos) alak ideális felületmegmunkáláshoz (sík, szabad alakú felületek).

Műszaki leírás

Hossz	20 mm
Átmérő	10 mm
Alak leírása	Henger (kúpos)
Finomsági fokozat	durva

Sorozat	GMT
Csiszolóanyag	normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	durva
Tartalom	25 kg
Termék fajtája	csiszolótest

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		