

**Védőolaj 3-36, Tartalom: 500ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083025 500
GTIN	5412386006319
Árucikk kategória	08E

Leírás**Kivitel:**

Tisztító- és védőolaj fém felületekhez. eltávolítja a szennyeződések maradványait, **nedvesség kizorító hatású** és vékony védőréteget képez. Egyenletesen csillogó felületet hoz létre. Szilikontól, gyantától és savaktól mentes. NSF® H2 ételkészítés engedély.

Figyelem:

Flakon tartalma 500 ml (+ 25 %).

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges. Alacsony hajtógáz tartalmú, ezáltal nagyon magas, kb. **95%** hatóanyag tartalmú termékek. Így maximális teljesítmény érhető el.

Műszaki leírás

Tartalom	0,5 l
Oldhatóság vízben	emulgeálható
Szórófej	Standard
Szín	kék-zöld

Adatlap

Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Lobbanáspont	78 °C
Forráspont	190 - 250 °C
Dinamikus viszkozitás	3,9 mPas
Tárolási hőmérséklet	15 - 50 °C
Kivitel	Szórópalack
Termék fajtája	Rendszertisztító / tisztító olaj