

Garant**Heavy-Duty-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 234/350mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 274079 234/350 |
| GTIN | 4062406378622 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274006 sz. készzárral kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

D_2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Max. fogásmélység t_{max} | 120 mm |
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 350 mm |
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 234 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Rendszerkulcs | igen |
| Beszúrási szélesség w | 8 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |

