



Háromszög csőkulcs, csavarokhoz: M5



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 623503 M5 |
| GTIN | 4062406380526 |
| Árucikk kategória | 62C |

Leírás

Kivitel:

Precíziós acélcsőből, horganyzott, hajtószárral.

Felhasználás:

Háromszög fejű csavarokhoz DIN 22424 szerint és háromszög-anyákhoz DIN 22425 szerint.

Szabvány:**DIN 22417 A**

Szárhossz: 100 mm

Fejmagasság belső mérete F: 8,3 mm

Szár Ø: 10 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|-------------|
| Szárhossz | 100 mm |
| csavarokhoz | M5 |
| Szár Ø | 10 mm |
| Fejmagasság belső mérete F | 8,3 mm |
| Szabvány | DIN 22417 A |

| | |
|----------------|------------------|
| Profil | 3-szög dugókulcs |
| Alapanyag | Acélcső |
| Felület | horganyzott |
| Termék fajtája | Dugókulcs |