



Háromszög csőkulcs, csavarokhoz: M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	623503 M12
GTIN	4062406380564
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Precíziós acélcsőből, horganyzott, hajtószárral.

Felhasználás:

Háromszög fejű csavarokhoz DIN 22424 szerint és háromszög-anyákhoz DIN 22425 szerint.

Szabvány:**DIN 22417 A**

Szárhossz: 160 mm

Fejmagasság belső mérete F: 16,55 mm

Szár Ø: 19 mm

Műszaki leírás

csavarokhoz	M12
Szárhossz	160 mm
Fejmagasság belső mérete F	16,55 mm
Szár Ø	19 mm
Szabvány	DIN 22417 A

Profil	3-szög dugókulcs
Alapanyag	Acélcső
Felület	horganyzott
Termék fajtája	Dugókulcs