

**Garant****Menetmetsző HSS, MF: 25X1,5****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 141050 25X1,5 |
| GTIN              | 4045197084255 |
| Árucikk kategória | 11K           |

**Leírás****Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1,5 mm

Külső Ø: 55 mm

Magasság: 16 mm

**Műszaki leírás**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Magasság       | 16 mm     |
| Emelkedés      | 1,5 mm    |
| Külső Ø        | 55 mm     |
| Tűrési osztály | DIN 13 6g |
| Menetméret     | M25×1,5   |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Menetfajta     | MF          |
| Profilszög     | 60 fok      |
| Szerszámanyag  | HSS         |
| Szabvány       | EN 22568    |
| Vágásirány     | jobbos      |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |                |         |