

**Garant****Menetmetsző, BSW: W3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141550 W3/8
GTIN	4045197084507
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**Whitworth-menethez** BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

**Műszaki leírás**

Menet / coll	16
Menet Ø	9,53 mm
Magasság	11 mm
Külső Ø	30 mm
Menetméret	W3/8
Vágásirány	jobbos
Tűrés osztály	közepes

Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		