

**Garant****Menetmetsző, G: G3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN ISO 228/1.

**Műszaki leírás**

Menet / coll	19
Menet Ø	16,66 mm
Magasság	14 mm
Külső Ø	45 mm
Menetméret	G3/8
Vágásirány	jobbos
Tűrés osztály	A

Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 24231
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		