

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 14X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130470 14X1,25
GTIN	4045197067050
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet. Menet köszörülve és hátraköszörülve.

Menetfajta: MF

Szerszámananyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,8 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	12,8 mm
Menet Ø	14 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 2181
Menetmélység	28 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M14×1,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		

Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas