

**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 18X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130480 18X1,5
GTIN	4045197067579
Árucikk kategória	12G

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet. Menet köszörülve és hátraköszörülve.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 16,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	18 mm
Magfurat Ø	16,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	11 mm

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 2181
Menetmélység	36 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M18×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas