

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 20X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130470 20X2
GTIN	4045197067166
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

2 darabos, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet. Menet köszörülve és hátraköszörülve.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Szár négyszög □: 12 mm

Magfurat Ø: 18 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	20 mm
Magfurat Ø	18 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	80 mm

Szár négyszög □	12 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 2181
Menetmélység	40 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M20×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas