

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, BSP: W1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130670 W1/4
GTIN	4045197067852
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó** menetfúróból álló készlet.

**Felhasználás:**

**Whitworth-menethez** BS84 BSW szabvány szerint a közepső tűrésmezőben.

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 20

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 5,1 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1,27 mm
Menet / coll	20
Magfurat Ø	5,1 mm
Menet Ø	6,35 mm
Szerszámanyag	HSS

Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	12,7 mm
Menetméret	W1/4
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 351
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas