



Tépőzáras csiszolótárcsa DynaMaze Ø 150 mm, Gyártó jelölése: 22290



Rendelési adatok

Rendelés száma	079690 22290
GTIN	616026222908
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Új DynaMaze tépőzáras csiszolótárcsa innovatív elrendezésű porcsatornákkal és 6 lyukkal az optimális porelszívás érdekében. **Ø 150 mm**, magasság 10 mm.

5/16 col gép befogókhoz.

Alkalmazható :

079655 és 079656 sz. excenter csiszolóhoz.

Figyelem:

Az 566902 – 556950 sz. tépőzáras csiszolóvliés tárcsához **nem** alkalmas.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	22290
Külső Ø	150 mm
Magasság	10 mm

