



Olajozó, Belső menet Ø: 1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	080013 1/4
GTIN	4047322129374
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

A követelmények szerint összeállítható karbantartó egység, amely az összekötő kapocccsal tetszőlegesen bővíthető.

Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 – 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.

Előny:

A karbantartó egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

Felhasználás:

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.

Műszaki leírás

Teljes hossz (L) 3 részes karbantartó egységnél	138 mm
Átfolyási érték 3 részes karbantartó egységnél	1150 l/min
Belső menet Ø	1/4 coll

Magasság (H)	190 mm
Termék fajtája	Olajozó

Tartozék

Polikarbonát edényolajozóhoz Üveg Ø 33 mm	080023 33
---	-----------