



## Precíziós hengerzár megosztott kulcs, Ház Ø: 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085870 40
GTIN	4003482442128
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.

A 116 Profi sorozat a következő speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállítható: Minta szerint készült zárok vagy főkulccsal és pótkulccsal rendelkező zárok.

#### Funkció:

Az **azonos kulcs** azt jelenti, hogy **egy** kulccsal **több** hengerárat és zárat nyithat és zárhat.

#### Tartalom:

Lakat két kulccsal

### Műszaki leírás

Hozzávaló betétek	nem
Kengyel Ø	6 mm
Edzett kengyel	igen
Kulcsok száma	2
Ház anyaga	Sárgaréz
Kettes reteszelésű kengyel	igen

Zárszerkezet	Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Zárberendezéshez alkalmas	nem
Szár anyaga	Acél, krómozott
Ház Ø	40 mm
Zárás	megosztott kulcs
Zárak száma	1
Sorozat	116 Profi
Termék fajtája	Lakat