

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085915 20
GTIN	2050000965265
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Beecsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Munkadarab felülete	horganyzott
Ø	20 mm
Maximális hőállóság	120 °C
Menet	M3 mm
Magasság	6 mm
Névleges tartóerő	30 N
Magasság menettel	13 mm
Menetes persely	igen
Súly	11 g

Mágnestag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítómágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M3	085921 M3
---	-----------