



Sűrített levegős rozsdaleverő, Típus: P2541



Rendelési adatok

Rendelés száma	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Könnyű **rozsdaleverő** hegesztési reve, rozsdá és festék eltávolítására. **Tűcsere szerszám nélkül.** **Erős vibrációcsillapító** tulajdonságok az optimális biztonság érdekében mindenfelhasználás mellett.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Hossz	370 mm
Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Ütésfrekvencia	40 Hz
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Max. vibráció EN szerint	3,1 m/s ²
Súly	2,35 kg
Gyártó jelölése	P2541
Maximum levegőigény	480 l/min

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Rozsdaleverő

Tartozék

Tű készlet Méret 180 mm	079729 180
-------------------------	------------