

**Garant****Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 300/10****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 171000 300/10 |
| GTIN              | 4045197094780 |
| Árucikk kategória | 11R           |

**Leírás****Kivitel:**

**GARANT** – Fűrészlap molibdén ötvözetű nagyteljesítményű **HSS (DMo5)** gyorsacélból. A nagy keménység és a rendkívüli szívósság következtében különösen **nagy vágási teljesítmény** (rövid vágási idő és hosszú élettartam) érhető el. A precíz fogterpesztés egyenes vágásokat biztosít.

Fogazás: normál

Szélesség: 25 mm

Vastagság: 1,6 mm

Befogó furat Ø: 8,5 mm

**Műszaki leírás**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Befogó furat Ø  | 8,5 mm         |
| Szélesség       | 25 mm          |
| Fogak / coll    | 10             |
| Hossz L         | 300 mm         |
| Vastagság       | 1,6 mm         |
| Fogazás         | normál         |
| Szerszámananyag | HSS            |
| Termék fajtája  | Gépi fűrészlap |

**Felhasználói adatok**

|  | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |