

TRICOFLEX**Szövetbetétes tömlő, kék, Soft, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080036 9
GTIN	3506111047325
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány -15 °C és 60 °C között.
Super Nobelair Soft, a **Full-Soft technológiának köszönhetően nagyon rugalmas** alacsony hőmérsékleten is. Kül- és beltérben történő felhasználáshoz. Üzemi nyomás 15 bar.

Műszaki leírás

Anyag	PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel
Hőmérséklettartomány	$-15 - 60\text{ °C}$
Festék	kék
Tömlő külső Ø	15 mm
Tömlő belső Ø	9 mm
Tömlőhossz	50 m
Maximális üzemi nyomás	15 bar
Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő

