



Gépi fűrészlap, Bimetall, Hossz L / colonkénti fogak: 450/10



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 171100 450/10 |
| GTIN | 7311518114022 |
| Árucikk kategória | 16D |

Leírás

Kivitel:

BAHCO Bi-Metall – a HSS fogazott lécet egy speciális acélból készült elasztikus laptesttel erős vákuumban, elektronsugárral hegesztik össze. Ennek következtében a fűrészlapok a lehető legnagyobb foghegy-keménység mellett **rendkívüli rugalmassá** válnak és **nagy előtolásnál is kimagaslóan törésállóak**.

Fogazás: normál

Szélesség: 32 mm

Vastagság: 1,6 mm

Befogó furat Ø: 10,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------------|
| Vastagság | 1,6 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| Hossz L | 450 mm |
| Fogak / coll | 10 |
| Befogó furat Ø | 10,5 mm |
| Fogazás | normál |
| Szerszámanyag | Bimetall |
| Termék fajtája | Gépi fűrészlap |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |