

Garant**Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 500/8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 171000 500/8 |
| GTIN | 4045197094988 |
| Árucikk kategória | 11R |

Leírás**Kivitel:**

GARANT – Fűrészlap molibdén ötvözetű nagyteljesítményű **HSS (DMo5)** gyorsacélból. A nagy keménység és a rendkívüli szívósság következtében különösen **nagy vágási teljesítmény** (rövid vágási idő és hosszú élettartam) érhető el. A precíz fogterpesztés egyenes vágásokat biztosít.

Fogazás: normál

Szélesség: 38 mm

Vastagság: 2 mm

Befogó furat Ø: 10,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|----------------|
| Szélesség | 38 mm |
| Hossz L | 500 mm |
| Vastagság | 2 mm |
| Befogó furat Ø | 10,5 mm |
| Fogak / coll | 8 |
| Fogazás | normál |
| Szerszámananyag | HSS |
| Termék fajtája | Gépi fűrészlap |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |