



## Gépi fűrészlap, Bimetall, Hossz L / colonkénti fogak: 350/14



### Rendelési adatok

Rendelés száma	171100 350/14
GTIN	7311518113766
Árucikk kategória	16D

### Leírás

#### Kivitel:

**BAHCO Bi-Metall** – a HSS fogazott lécet egy speciális acélból készült elasztikus laptesttel erős vákuumban, elektronsugárral hegesztik össze. Ennek következtében a fűrészlapok a lehető legnagyobb foghegy-keménység mellett **rendkívüli rugalmassá** válnak és **nagy előtolásnál is kimagaslóan törésállóak**.

Fogazás: normál

Szélesség: 25 mm

Vastagság: 1,25 mm

Befogó furat Ø: 8,5 mm

### Műszaki leírás

Befogó furat Ø	8,5 mm
Fogak / coll	14
Hossz L	350 mm
Szélesség	25 mm
Vastagság	1,25 mm
Fogazás	normál
Szerszámanyag	Bimetall
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		