

**Szűrő 5 µm, Belső menet Ø: 1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

A követelmények szerint összeállítható karbantartó egység, amely az összekötő kapocccsal tetszőlegesen bővíthető.

Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 – 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.

Előny:

Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

Felhasználás:

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.

Műszaki leírás

Belső menet Ø	1/2 coll
Teljes hossz (L) 3 részes karbantartó egységnél	202 mm
Átfolyási érték 3 részes karbantartó egységnél	3100 l/min

Magasság (H)	248 mm
Termék fajtája	Szűrő

Tartozék

Polikarbonát edényszűrőhöz Üveg Ø 53 mm	080024 53
---	-----------