



Gépi fűrészlap, Bimetall, Hossz L / colonkénti fogak: 400/6



Rendelési adatok

Rendelés száma	171100 400/6
GTIN	7311518113933
Árucikk kategória	16D

Leírás

Kivitel:

BAHCO Bi-Metall – a HSS fogazott lécet egy speciális acélból készült elasztikus laptesttel erős vákuumban, elektronsugárral hegesztik össze. Ennek következtében a fűrészlapok a lehető legnagyobb foghegy-keménység mellett **rendkívüli rugalmassá** válnak és **nagy előtolásnál is kimagaslóan törésállóak**.

Fogazás: normál

Szélesség: 32 mm

Vastagság: 1,6 mm

Befogó furat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

Hossz L	400 mm
Szélesség	32 mm
Fogak / coll	6
Vastagság	1,6 mm
Befogó furat Ø	8,5 mm
Fogazás	normál
Szerszámananyag	Bimetall
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		