

HWPickardt

Beütőkerék, 0 – 9, Írásmagasság: 6mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085465 6
GTIN	4250191110088
Árucikk kategória	08W

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű a CNC-megmunkálásnak és a beütőfej nemesítésnek köszönhetően. Felhasználóbarát kialakítás a látható karakternek és a szikraforgácsolt beütőmezőknek köszönhetően. Kerékszélesség = betűméret + 3 mm.

Felhasználás:

Praktikus megoldás **max. 1200 N/mm² szilárdságú** anyagok változatos jelöléséhez.

Figyelem:

Beütőbetűket vagy különleges jeleket ábrázoló kerek (3 kerék) külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Magfurat Ø	10 mm
A jelölt felület anyagának maximális szilárdsága	1200 N/mm ²
Írásmagasság	6 mm
Beütőkerék külső Ø	78 mm
Termék fajtája	Kerek beütő

