

Garant**Gépi fűrészlap Kasto-hoz, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 300/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	171150 300/6
GTIN	4045197095107
Árucikk kategória	11R

Leírás**Kivitel:**

GARANT – Fűrészlap molibdén ötvözetű nagyteljesítményű **HSS (DMo5)** gyorsacélból. A nagy keménység és a rendkívüli szívósság következtében különösen **nagy vágási teljesítmény** (rövid vágási idő és hosszú élettartam) érhető el. A precíz fogterpesztés egyenes vágásokat biztosít.

Figyelem:

Speciálisan Kasto gépekhez (befogó furatok 38 mm lapszélességtől excentrikusan elcsúsztatva). **Fontos:** A fűrészlapokhoz mellékelt használati utasításokat feltétlenül be kell tartani.

Fogazás: normál

Szélesség: 32 mm

Vastagság: 2 mm

Befogó furat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

Befogó furat Ø	8,5 mm
Fogak / coll	6
Hossz L	300 mm
Vastagság	2 mm
Szélesség	32 mm
Fogazás	normál
Szerszámananyag	HSS
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		