

**Garant****Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 400/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	171000 400/6
GTIN	4045197094865
Árucikk kategória	11R

**Leírás****Kivitel:**

**GARANT** – Fűrészlap molibdén ötvözetű nagyteljesítményű **HSS (DMo5)** gyorsacélból. A nagy keménység és a rendkívüli szívósság következtében különösen **nagy vágási teljesítmény** (rövid vágási idő és hosszú élettartam) érhető el. A precíz fogterpesztés egyenes vágásokat biztosít.

**Műszaki leírás**

Vastagság	2 mm
Befogó furat Ø	8,5 mm
Fogak / coll	6
Szélesség	32 mm
Hossz L	400 mm
Fogazás	normál
Szerszámananyag	HSS
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		

Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas