

Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, SmCo₅, Ø: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085920 20
GTIN	2050000965203
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	90 N
Magasság	6 mm
Ø	20 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Súly	15 g
Maximális hőállóság	200 °C
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

