

Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 10mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085910 10
GTIN	2050000965043
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

Műszaki leírás

Maximális hőállóság	120 °C
Magasság	4,5 mm
Névleges tartóerő	4 N
Munkadarab felülete	horganyzott
Ø	10 mm
Súly	2 g
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

