

**Garant****Gépi fűrészlap Kasto-hoz, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 350/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	171150 350/8
GTIN	4045197095152
Árucikk kategória	11R

**Leírás****Kivitel:**

**GARANT** – Fűrészlap molibdén ötvözetű nagyteljesítményű **HSS (DMo5)** gyorsacélból. A nagy keménység és a rendkívüli szívósság következtében különösen **nagy vágási teljesítmény** (rövid vágási idő és hosszú élettartam) érhető el. A precíz fogterpesztés egyenes vágásokat biztosít.

**Figyelem:**

**Speciálisan Kasto gépekhez** (befogó furatok 38 mm lapszélességtől excentrikusan elcsúsztatva). **Fontos:** A fűrészlapokhoz mellékelt használati utasításokat feltétlenül be kell tartani.

Fogazás: normál

Szélesség: 32 mm

Vastagság: 2 mm

Befogó furat Ø: 8,5 mm

**Műszaki leírás**

Vastagság	2 mm
Fogak / coll	8
Befogó furat Ø	8,5 mm
Szélesség	32 mm
Hossz L	350 mm
Fogazás	normál
Szerszámananyag	HSS
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		