

**Garant****DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz, bevonat nélkül, Süllyesztő Ø D1 x csap Ø D2: 26X17,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	156120 26X17,5
GTIN	4045197087881
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Spirálhornyú süllyesztő. A csap Ø az adott felhasználási célhoz igazodik: **f** – **finom** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint. **m** – **közepes** kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint.

**Felhasználás:**

DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Csap Ø	17,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Előfúrási Ø	17,5 mm
Csavarméret	M16
Furat minőséghez	m
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Süllyesztő Ø	26 mm
Teljes hossz L	192 mm
Morse-kúp MK	3

Lépcső magassága L <sub>1</sub> 1. lépcső letöréssel	35 mm
Csúcsszög	180 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		