

bimos

Munka forgószék Neon, műbőr, kerekkel, alacsony, Szín: GREY**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülésmagasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülésmélység állítással, háttámla magasságállítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben.

Ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható, olajokkal és fertőtlenítő szerekkel szemben ellenálló.

Szabvány:**DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

Műszaki leírás

Ülőlap szélesség	470 mm
Szinkron mechanika	igen
Szék anyagának színe	fekete

Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Háttámla magassága	570 mm
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Sorozat	Neon
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szalag színe	szürke
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék