

bimos

**Munka forgószék Neon, Supertec, kerekkel, alacsony, Szín: ORANGE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Árucikk kategória	96J

**Leírás****Kivitel:**

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülésmagasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülésmélység állítással, háttámla magasságállítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben. A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és a PU habszivacs előnyeit.

**Szabvány:****DIN 68877****Opcionális tartozék:**

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

**Műszaki leírás**

Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez	nem
Magasságállítás kivitele	Gázrugó

Háttámla magassága	570 mm
Szék anyagának színe	fekete
Ülőfelület anyaga	Supertec
Ülőlap szélesség	470 mm
Sorozat	Neon
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Szék mélység állítási tartomány	420 - 480 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szinkron mechanika	igen
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	igen
Gerincoszlop megtámasztás	igen
Szalag színe	narancssárga
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 mm
Termék fajtája	Munka forgószék