



Gépi fűrészlap, Ko-Bi3, Hossz L / colonkénti fogak: 300/10



Rendelési adatok

Rendelés száma	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Árucikk kategória	16E

Leírás

Kivitel:

KOMET Bi-Metall – HSS-M3 foghegyek és rugósacél laphát. Nagy vágási teljesítményhez és előtoláshoz. Törésálló a legnagyobb biztonság érdekében a munkaállomásnál.

Figyelem:

KOMET HSS-fűrészlapok: További kivitelek, pl. VP 7 (7° homlokszög, variofogazat) és P 13 (13° homlokszög – speciálisan rozsdamentes acélhoz) igény esetén rövid határidővel szállíthatók.

Műszaki leírás

Fogak / coll	10
Vastagság	1,25 mm
Hossz L	300 mm
Szélesség	25 mm
Befogó furat Ø	8,5 mm
Fogazás	normál
Szerszámananyag	Ko-Bi3
Termék fajtája	Gépi fűrészlap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas