

**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, jobbos, Típus: SET07****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260390 SET07
GTIN	4062406386191
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	9 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Fejhossz L ₁	22,5 mm
Fejhossz L ₁	27,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15,5 mm
Kés ISO kódja	A0810H SDUCR07
Kés ISO kódja	A1012K SDUCR07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Nyak szélessége L ₄	8 mm

Nyak szélessége L ₄	10 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	125 mm
Középtolódás L ₃	6,5 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés