



Kombinált süllyesztő készlet fa tartóban, Méret / szárméret: 2MK3



Rendelési adatok

Rendelés száma	156700 2MK3
GTIN	4033591011625
Árucikk kategória	16C

Leírás

Kivitel:

Tartókból, süllyesztőkből és vezetőcsapokból összeállított készletek a leggyakoribb furat Ø-k megmunkálásához.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő-kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

Tartalma:

1-1 db 156730 sz. csapos süllyesztő: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

1-1 db 156750 sz. vezetőcsap: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

1-1 db 156720 sz. tartó szárral: MK3

Figyelem:

Kombinált süllyesztő készletek HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM éllel és „T” alakú ISO váltólapkával külön ajánlatkérésre szállítható.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 4

Vágóélek száma Z: 3

Vágóélek száma Z: 4

Vágóélek száma Z: 3

Süllyesztési tartomány: 26 - 36 mm

Műszaki leírás

Süllyesztési tartomány	26 - 36 mm
Vágóélek száma Z	4
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Homloksüllyesztő

Tartozék

Kombinált csapos süllyesztő tartó Méret / szárméret 2MK3	156720 2MK3
--	-------------