

## Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085910 13
GTIN	2050000964763
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

### Műszaki leírás

Munkadarab felülete	horganyzott
Névleges tartóerő	10 N
Magasság	4,5 mm
Ø	13 mm
Maximális hőállóság	120 °C
Súly	3 g
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

