

Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 20×24G, Fiók előlap magasság / típus: 50/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950460 50/3
GTIN	4062406388829
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 20×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×24G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K magasság 25 mm 951415 sz.: 8 × 6×6/4 méret; 4 × 6×6/2 méret; 4 × 2×6/1 méret
Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 1 × A méret; 3 × C méret

Műszaki leírás

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	20
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm

Fiók előlap magassághoz	300 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Anyag	Műanyag
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókbetét magassága	25 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Szélesség G-ben	20
Mélység	600 mm
Szélesség	500 mm
Magasság	25 mm
Mélység G-ben	24
Súly	1,321 kg
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét-beilleszthető lapok 10 darabos készlet Típus C	951275 C
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/2	951415 6X6/2
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X6/1	951415 2X6/1
Fiókbetét-beilleszthető lapok 10 darabos készlet Típus A	951275 A
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/4	951415 6X6/4