



Kombinált csapos süllyesztő tartó, Méret / szárméret: 01/10



Rendelési adatok

Rendelés száma	156720 01/10
GTIN	4033591011441
Árucikk kategória	16C

Leírás

Kivitel:

Mindössze 4 tartó méret fedi le az 5 mm-től 66 mm-ig terjedő tartományt (85 mm-ig a gyártótól szállítható). A süllyesztő és a vezetőcsapok **egy** méreten belül **tetszés szerint kombinálhatók**, a vezetőcsap a süllyesztő oldása nélkül cserélhető.

Edzett és köszörült. A süllyesztőt és a csapot 1–1 csavar rögzíti, a süllyesztőt ezenkívül elfordulás ellen egy csap biztosítja.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő- kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

A vezetőfűrészek 2 hosszban, a gyártótól szállíthatók **átmenő lépcsős furatokhoz**.

Figyelem:

Csapos süllyesztő **TiN bevonattal** külön rendelésre szállítható. Kifejezetten szürkeöntvény, sárgaréz és króm-nikkel acélok megmunkálásához ajánlott a **keményfém kivitel**.

Süllyesztési tartomány: 5 - 9 mm

Furat Ø H7: 7 mm

Furathossz: 12 mm

Külső Ø: 14 mm

Hossz a: 45 mm

Műszaki leírás

Furat Ø H7	7 mm
Furathossz	12 mm
Hossz a	45 mm
Süllyesztési tartomány	5 - 9 mm

Külső Ø	14 mm
Termék fajtája	Befogó