

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7635, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.Mind a hat él használatához az  $a_p$  érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.

## Műszaki leírás

Típus	INOX
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RPKT 1204MOT
Minőség	HB7635
Előtolás $f_z$ / fog	0,15 mm
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		