

BENNING**Fáziskereső DUSPOL®, Készüléktípus: DIGITAL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473106 DIGITAL
GTIN	4067263133032
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

AC fáziskeresés **True RMS** valós tényleges érték mérési eljárással.

Kétpólusú fáziskereső VDE jelöléssel. Ütésálló, porzáró és fröccsenő víz ellen védett ház gumírozott fogófelülettel.

Az 50 V feletti feszültségkijelzés lemerült vagy kivett elemek esetén is működőképes.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

A kisipar, elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas. Professzionális, többlépcsős feszültség- és polaritás-ellenőrzéshez, **terhelés rákapcsolással (30 mA FI kioldás nyomógommbal)**. Berendezéseken végzett feszültségellenőrzéshez **1000 Voltig** engedélyezett. A fotovoltaikus berendezések / szeleróművek és a hibrid gépjárműtechnika területén végzett munkákhoz alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Tartalom:

1× feszültségmérő 473105 ANALOG ill. DIGITAL.

1× tok 473336 sz. B.

Műszaki leírás

Vibrációs jelzés	igen
Gyártó jelölése	DIGITAL
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibrálás	I1
érintés nélküli szakadásérzékelő	igen
A tartalmazott elemek száma	2
Ellenállás	0,1 - 300 kΩ
Mérési hely megvilágítása	igen
AC kijelzési tartomány	1 - 1000 V
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081551 LR3
Szakadásellenőrzés	akusztikus / LCD
Dióda	0,3 - 2 V
Kijelzés	LCD (megvilágított) / LED
Energiaellátás	Elemes
Fázissorrend ellenőrzése	LED
Frekvenciamérés	1 - 1000 Hz
Fázisellenőrzés	LED
IP védettségi osztály	IP 65
DC kijelzési tartomány	1 - 1200 V
Polaritás ellenőrzés	LCD
Áramellátás	2x 081561 sz. LR3 méret
Elektromos szigetelés	VDE 1000 V
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

Tartozék

FeszültségvizsgálóDUSPOL® Készüléktípus DIGITAL	473105 DIGITAL
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Duspol tok Típus B	473336 B