



Pofakihajtó készlet RotoRi, Típus: LX



Rendelési adatok

Rendelés száma	315910 LX
GTIN	2050002053120
Árucikk kategória	30N

Leírás

Kivitel:

Az **ívszegmenses** kihajtó gyűrű speciális, szabadalmaztatott formájának köszönhetően lehetséges a pofák fokozatmentes beállítása a szükséges átmérő létrehozásához. A készletben lévő, szabadalmaztatott rugalmas RotoFix szorítócsapok lehetővé teszik a legkülönbözőbb gyártók szorítópofáiban lévő csavarsüllyesztékek nagy tűréseinek 2 mm-es állítási tartományú fokozatmentes kiegyenlítését. Nem szükséges a csavarsüllyesztékek utómunkája.

Előny:

- **Belső és külső befogás 1 gyűrűvel.**
- **Fokozatmentes befogási tartomány.**
- **1/10 mm pontossági fogásvételű esztergálási átmérő.**
- **Csekély átszerelési költségek RotoFix befogócsapok segítségével.**
- **Nagy költségmegtakarítás a szorítópofákon.**
- **Az eszterga szerszámok optimálisan hozzáférhetőek.**
- **Gyors és rugalmas használat.**

Felhasználás:

A nagyszilárdságú speciális acélból készült gyűrűkkel lehetséges a lágy szorítópofák pontos kiesztergálása a befogási nyomás alatt vagy a kemény szorítópofák kiköszörülése. Használható a pofák belső és külső megmunkálásánál.

Tartalom:

Lemezállvány, RotoFix prémium csapok és RotoFix gyűrűk. 29 gyűrű és 3-3 tőcsavar M10 / M12 / M16.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre 4 és 6 pofás tokmányokhoz is kapható.

Műszaki leírás

Külső befogási Ø	39 - 249 mm
Belső befogási Ø	25 - 213 mm
Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat	M16
Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat	M12
Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat	M10
Hozzávaló esztergatokmány Ø	80 - 315 mm
Termék fajtája	Pofa kihajtó gyűrű