

Garant**Keményfém univerzális fúró, Fúró Ø: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	787070 6
GTIN	4062406390877
Árucikk kategória	71C

Leírás**Kivitel:**

Univerzális fúró **különösen éles keményfém lapkával** a különböző anyagokban készített pontos furatok érdekében. Nagyméretű spirálhorony a **gyors furatpor- és forgácselvezetéshez**. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Fém- és anyagkombinációk egy műveletben, mint pl. ablakok beépítésénél vagy vasalt betonnál.**

Figyelem:

- **Figyelem: Csak forgó fúrássra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.**

Műszaki leírás

Teljes hossz	100 mm
Spirálhossz	60 mm
Fúró Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró

