



## Kombinált csapos süllyesztő tartó, Méret / szárméret: 1MK2



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 156720 1MK2   |
| GTIN              | 4033591011489 |
| Árucikk kategória | 16C           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Mindössze 4 tartóméret fedi le az 5 mm-től 66 mm-ig terjedő tartományt** (85 mm-ig a gyártótól szállítható). A süllyesztő és a vezetőcsapok **egy** méreten belül **tetszés szerint kombinálhatók**, a vezetőcsap a süllyesztő oldása nélkül cserélhető.

Edzett és köszörült. A süllyesztőt és a csapot 1–1 csavar rögzíti, a süllyesztőt ezenkívül elfordulás ellen egy csap biztosítja.

#### Felhasználás:

**DIN süllyesztésekhez**, valamint megfelelő csap- / süllyesztő- kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

A vezetőfúrók 2 hosszban, a gyártótól szállíthatók **átmenő lépcsős furatokhoz**.

#### Figyelem:

Csapos süllyesztő **TiN bevonattal** külön rendelésre szállítható. Kifejezetten szürkeöntvény, sárgaréz és króm-nikkel acélok megmunkálásához ajánlott a **keményfém kivitel**.

Süllyesztési tartomány: 14 - 27,5 mm

Furat Ø H7: 14 mm

Furathossz: 20 mm

Külső Ø: 24 mm

Hossz a: 55 mm

Hossz b: 61 mm

### Műszaki leírás

|            |       |
|------------|-------|
| Hossz b    | 61 mm |
| Hossz a    | 55 mm |
| Furathossz | 20 mm |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Furat Ø H7             | 14 mm        |
| Süllyesztési tartomány | 14 - 27,5 mm |
| Külső Ø                | 24 mm        |
| Termék fajtája         | Befogó       |