



Gépi villa balos, Szárméret: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290001 10
GTIN	4030741659669
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Szár felső széle = Csúcsmagasság

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Click-Pin: A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.

Műszaki leírás

Működési tartomány	3 - 50 mm
Vezetőcsap	299910 1
Szár magassága	10 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	4 mm
Szár szélessége	10 mm
Recézési Ø-höz d ₁	10 mm
Recézési Ø-höz d ₁	15 mm
Recézési profil	RAA 1×AA
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RBL 1×BR

Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 1	299910 1
-------------------------	----------